


## Kit Midline Joystick Bodypoint



El Kit Midline Joystick permite montar el joystick en el medio para una conducción central. Se personaliza en dependencia del modelo de la silla y la forma y lugar donde quieras el Joystick. Cada kit contiene: 1 Tri-Lock eje de rotación, 1 Tri-Lock Abrazadera de montaje, barra a elegir y adaptador a elegir.

### Las barras disponibles son:

- En forma de J para el montaje sobre una mesa
- En forma de L para obtener más altura
- Brazo directo para el montaje a la altura del reposabrazos de la silla de ruedas

### Los adaptadores disponibles son:

- PC042: para Invacare Mark 61, MPJ, PSF, PSR
- PC045: para PGDT Pilot
- PC046: para PGDT R-net, VSI, Pride Mobility/Quantum Q-Logic EX, NE
- PC047: para JMC (Permobil NV)

## Modelos y tallas

- BP-PC202-10J Kit Midline Joystick con adaptador PC042 - Con barra en forma de J
- BP-PC202-10L Kit Midline Joystick con adaptador PC042 - Con barra en forma de L

- BP-PC202-10S Kit Midline Joystick con adaptador PC042 - Con barra brazo directo
- BP-PC205-10J Kit Midline Joystick con adaptador PC045 - Con barra en forma de J
- BP-PC205-10L Kit Midline Joystick con adaptador PC045 - Con barra en forma de L
- BP-PC205-10S Kit Midline Joystick con adaptador PC045 - Con barra brazo directo
- BP-PC206-10J Kit Midline Joystick con adaptador PC046 - Con barra en forma de J
- BP-PC206-10L Kit Midline Joystick con adaptador PC046 - Con barra en forma de L
- BP-PC206-10S Kit Midline Joystick con adaptador PC046 - Con barra brazo directo
- BP-PC207-10J Kit Midline Joystick con adaptador PC047 - Con barra en forma de J
- BP-PC207-10L Kit Midline Joystick con adaptador PC047 - Con barra en forma de L
- BP-PC207-10S Kit Midline Joystick con adaptador PC047 - Con barra brazo directo